


# Y形带销接杆 SGA-M36X2

产品代号: 10771

FESTO

带外螺纹,用于气缸耳轴安装



## 技术参数

特性	值
尺寸	M36x2
径向偏移 +/-	5 mm
角度补偿 +/-	120 deg
装配位置	任意
螺纹连接	阳螺纹 M36x2
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	3,938 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装销	钢, 镀锌
材料信息, 关节轴承	钢 经过电镀
材料信息, 锁	弹簧钢, 经过电镀