



气控阀 J-3-PK-3

订货号: 10772

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通阀，双电控
标准标称流量	100 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	-0.9 bar...8 bar
结构特点	活塞闸阀
公称通径	2.5 mm
逆转开关时间	7 ms
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	75 g
安装方式	要么： 底座上 安装框架 带通孔
辅助先导气口 12	PK-3
辅助先导气口 14	PK-3
气接口，气口 1	PK-3
气接口，气口 4	PK-3
气接口，气口 5	PK-3
底座材料	黄铜 加强型 PPS
密封件材料	NBR
外壳材料	聚合物 压铸锌