



压力开关

PEV-1/4-B

产品代号: 10773

FESTO

供货带插座



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 符合标准 | EN 60947-5-1 |
| 授权 | CCC |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国电气设备指令 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 测定变量 | 相对压力 |
| 测量方式 | 气动/电子压力转换开关 |
| 工作压力 MPa | 0.1 ... 1.2 MPa |
| 工作压力 | 1 ... 12 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 介质温度 | -20 ... 80 °C |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 切换元件功能 | 转换开关 |
| 最大切换频率 | 3 Hz |
| 最大开关输出电压, AC | 250 V |
| 最大的转换输出电压 DC | 125 V |
| 最大输出电流 | 5,000 mA |
| 最小负载电流 | 24 V时1 mA 10 V时10 mA 5V时100 mA |
| 感性负载的利用级别 | AC-14 DC-13 |
| 电阻负载的利用级别 | AC-12 DC-12 |
| 电连接 | 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 插头 符合DIN 43650 方块形结构 |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 装配位置 | 任意 |
| 气动连接 | G1/4 |
| 产品重量 | 194 g |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 开关触点 | 银 |
| 临界值的范围 | 1 ... 12 bar |
| 防护等级 | IP65 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |