

关节轴承 SGS-M36X2

订货号: 10775

FESTO



数据表

特性	值
规格	M36x2
基于标准	ISO 12240-4
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	1998 g
材料说明	RoHS 合规
外环材料	黄铜
外壳材料	镀锌钢
内滚道材料	钢
螺母材料	镀锌钢