



# 单向节流阀 GGO-1/8

产品代号: 10891

FESTO

带滚轮杠杆和可调基本流量  
将停产的产品，供货至 2011.



## 技术参数

| 特性             | 值                             |
|----------------|-------------------------------|
| 阀功能            | 单向节流功能                        |
| 气动连接, 气口 1     | G1/8                          |
| 气动连接, 气口 2     | G1/8                          |
| 驱动类型           | 机械的                           |
| 调节元件           | 滚轮杠杆                          |
| 安装类型           | 带通孔                           |
| 节流方向上的标准额定流量   | 280 l/min                     |
| 单向节流方向上的标准额定流量 | 240 ... 350 l/min             |
| 工作压力           | 0.3 ... 10 bar                |
| 环境温度           | -10 ... 60 °C                 |
| 外壳的材料信息        | 锻造铝合金                         |
| 工作介质           | 压缩空气, 经过滤, 未润滑<br>过滤、已润滑的压缩空气 |
| 装配位置           | 任何                            |
| 储藏温度           | -10 ... 60 °C                 |
| 介质温度           | -10 ... 60 °C                 |
| 产品重量           | 400 g                         |
| 材料备注           | 含有PWIS 物质                     |
| 密封件的材料信息       | NBR                           |