



缓冲器

DYSR-16-20-Y5-T

产品代号: 1138645

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16
行程	20 mm
缓冲	可调节
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
复位时间短	0.3 s
复位时间长	1 s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
缓冲长度	20 mm
最大制动力	1,600 N
单位行程的最大能量消耗	32 J
每小时的最大能源消耗	100,000 J
最大残余能量	0.16 J
复位力	5.4 N
产品重量	250 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 经硬化处理