



缓冲器

DYSR-20-25-Y5

产品代号: 1138646

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	20
行程	25 mm
缓冲	可调节
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
复位时间短	0.3 s
复位时间长	3 s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
缓冲长度	25 mm
最大制动力	2,500 N
单位行程的最大能量消耗	62.5 J
每小时的最大能源消耗	135,000 J
最大残余能量	0.32 J
复位力	9 N
产品重量	355 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 经硬化处理