


限位开关附件

SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20

产品代号: 1152496

FESTO

具有安装转接件和30x80 mm 孔型样式, 可用于主轴高度为30 mm 的驱动器。



技术参数

特性	值
设计	有角的
基于标准	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
测量原则	机械的/电动的 用于接近式传感器
环境温度	-25 ... 80 °C
切换元件功能	转接开关
最大接点容量 AC	1,770 VA
最大接点容量 DC	36 W
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
可连接的额定导体截面	0.5 ... 1.5 mm ²
安装类型	在法兰上, 符合ISO 5211 带附件
装配位置	任意
产品重量	680 g
外壳的材料信息	压铸铝 经过喷涂
材料信息, 提供的附件	高合金钢 高合金钢, 耐腐蚀
设定范围, 角度记录	0 ... 90 deg
防护等级	IP67
绝缘电压	250 V
电泳强度	4 kV
耐腐蚀等级 CRC	0
污染等级	3