


# 电磁阀

## JMVH-5-1/4-S-B-VI

产品代号: 116006

FESTO

带电磁线圈和手控, 不带插座



## 技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
驱动类型	电气的
标准额定流量	1,600 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
设计结构	提动阀座
防护等级	IP65
额定尺寸	10 mm
宽度尺寸	33 mm
密封原则	软性
手控装置	是
先导类型	由先导控制
流动方向	可反向
先导压力	2 ... 10 bar
反向切换时间	18 ms
线圈的特性参数	24V DC
工作介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑 真空
介质温度	-5 ... 50 °C
先导介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑
环境温度	-5 ... 50 °C
安装类型	带通孔
先导气口 12	G1/4
气动连接, 气口 1	G1/4
气动接口, 11	G1/4
材料备注	含有PWIS 物质