


单向阀 H-1/4-B

产品代号: 11689

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向功能
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
安装类型	具有螺纹的
工作压力 MPa	0.04 ... 1.2 MPa
工作压力	0.4 ... 12 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
装配位置	任意
标准额定流量 1 -> 2 从 6 到 5 bar	1,000 l/min
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
先导介质	LX1
最大紧固扭矩	11 Nm
产品重量	25.4 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR