



前面板安装式阀

SV-5-M5-B

产品代号: 11914

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	手动
标准额定流量	95 l/min
工作压力 MPa	0 ... 0.8 MPa
工作压力	0 ... 8 bar
设计结构	带弹簧复位的提升阀
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	2.3 mm
密封原则	软性
装配位置	任意
先导类型	直接
重叠	正重叠
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	17 N
产品重量	53 g
安装类型	前面板安装 带通孔
气动连接, 气口 1	M5
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	塑料的 黄铜