


节流板 GRO-ZP-3-ISO

产品代号: 119674

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	节流功能
工作压力	0 ... 16 bar
标准额定流量	1,500 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-20 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
安装类型	带通孔