


带倒钩穿板式管接头

SCN-PK-6

产品代号: 11974

FESTO

用于塑料气管 PAN, PUN, PL, PP, PU.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 额定尺寸 | 4.8 mm |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 8 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 铝 |
| 材料信息, 螺母 | 钢, 镀锌 |