

# 平行安装组件 EAMM-U-110-D60-100A-120

订货号: 1202436

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	110
安装位置	可选
齿轮比	1:1
最大转速	5000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	799 kgmm <sup>2</sup>
与负载无关的摩擦扭矩	0.3 Nm
可传递的扭矩	25 Nm
产品重量	4950 g
接口代码, 驱动器	D60B
接口代码, 电机输入	100A
材料说明	RoHS 合规