


联轴器

EAMC-30-35-6-6

产品代号: 123040

FESTO

用于 DGE



技术参数

特性	值
支架直径 1	6 mm
支架直径 2	6 mm
尺寸	30
额定长度	35 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	6.1 kgmm ²
可传递扭矩	7.5 Nm
产品重量	45 g
材料备注	符合 RoHS