


# 电磁线圈

## MSN1W-230AC-OD

产品代号: 123062

FESTO

用于交流电压, 不带插座.



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100 %
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	230 V AC: 50 Hz, 提起功耗 7.5 VA, 保持功耗 5 VA 230 V AC: 60 Hz, 提起功耗 5 VA, 保持功耗 3.7 VA
许用压力波动	+/- 10 %
海事分类	看证书
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-C1-L
介质温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	80 g
电连接	3针 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803
安装类型	夹紧 带固定夹 带附件
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	钢
材料信息, 绕组	铜