

# 联轴器 EAMC-16-20-6-8

订货号: 1232854

FESTO



## 数据表

特性	值
安装直径 1	6 mm
安装直径 2	8 mm
规格	16
标称长度	20 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	0.28 kgmm <sup>2</sup>
可传递的扭矩	1.6 Nm
产品重量	8 g
材料说明	RoHS 合规