


显示插件 MFLZ-24DC/AC

产品代号: 12610

FESTO

带指示灯



技术参数

特性	值
产品重量	14 g
电连接	插头样式B型, 符合EN 175301-803 符合工业标准(11 mm)
额定工作电压 DC	24 V
额定工作电压, AC	24 V
线频率	0 ... 60 Hz
许用压力波动	+/- 15 %
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA6 加强