



单向阀 HGL-1/8

产品代号: 12938

FESTO

带密封圈 OL.
将停止供货, 截至日期2006



技术参数

特性	值
阀功能	先导控制, 单向功能
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
安装类型	具有螺纹的
标准额定流量	260 l/min
工作压力	0.4 ... 10 bar
工作介质	干燥、过滤压缩空气 干燥、过滤、已润滑的压缩空气
环境温度	-20 ... 80 °C
装配位置	任何
介质温度	-20 ... 80 °C
最大紧固扭矩	12 Nm
先导气口21	G1/8
凸缘螺丝的材料信息	铝
密封件的材料信息	NBR