


转接板

VABA-S6-7-S2-3-P-G1

产品代号: 1302079
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	60 mm
装配位置	任意
电磁线圈的最大数量	26
工作压力	-0.9 ... 10 bar
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	2,600 g
先导气口 12	G1/8
先导气口 14	G1/8
气动连接, 气口 1	G1
气动连接, 气口 3	G1
气动连接, 气口 5	G1
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 板	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀