

塑料气管 PUN-CM-10-SW

产品代号: 130817

FESTO

具有标准外径的气管,用于QS快插接头,聚氨酯(不可用于食品行业).
防静电.



技术参数

特性	值
外径	10 mm
与流量相关的弯曲半径	60 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	30 mm
气管特性	Suitable for energy chains
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 145 psi
表面阻力	0.01 ... 10 MOhm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 ... 60 °C
产品质量视长度而定	0.05158 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 10 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U(PU)