

L 型快插式螺纹接头，加长型 QSMML-M5-3

订货号: 130838

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
公称通径	1.5 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	L 型，加长
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
标称扭矩	1.33 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	7.7 g
安装方式	外六角，A/F 8 mm
气接口，气口 1	外螺纹 M5
气接口，气口 2	用于 3 mm 外径的气管
释放环颜色	蓝色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢