


快插接头 QS-B-8-20

产品代号: 130966
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	5.2 mm
装配位置	任意
容器尺寸	20
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	8.9 g
气动连接, 气口 1	用于气管外径 8 mm
气动连接, 气口 2	用于8mm 气管外径
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀