


# 滤芯

## QSPLLKG20-5/16-U

产品代号: 132866

FESTO

采用插入式接头, 长 L 形



### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | 标准                           |
| 额定尺寸         | 4.8 mm                       |
| 装配位置         | 任意                           |
| 包装数量         | 10                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar             |
| 海事分类         | 看证书                          |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| 环境温度         | -5 ... 60 °C                 |
| 产品重量         | 11 g                         |
| 气动连接, 气口 1   | QSP...20                     |
| 气动连接, 气口 2   | 用于5/16" 气管外径                 |
| 释放环的颜色       | 灰色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | PA-加强                        |
| 材料信息, 释放环    | POM                          |
| 材料信息, 管密封    | NBR                          |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                    |