

快插接头 QS-V0-4

订货号: 132890

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 2.8 mm |
| 材料的防火测试 | UL94 V-0 (外壳) UL94 V-0 (解锁环) |
| 设计 | 直列式设计 |
| 包规格 | 1 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...10 bar |
| 工作压力说明 | 水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态，无冰) |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 产品重量 | 6.1 g |
| 气接口，气口 1 | 用于 4 mm 外径的气管 |
| 气接口，气口 2 | 适用于气管外径 4 mm |
| 释放环颜色 | 黑色 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PBT |
| 气管密封件材料 | NBR |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 黄铜 |