

T形快插接头

NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10

产品代号: 133118

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-----------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 6.4 mm |
| 设计 | T-形 |
| 包装数量 | 10 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 – 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| 产品重量 | 28 g |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 12 mm |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 10 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | PP |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |