

L 型快插式螺纹接头 NPQP-L-R38-Q12-FD

订货号: 133166

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	6.9 mm
设计	L 型
包规格	1
结构特点	推挽原理
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	18 g
安装方式	外六角形, 规格 22 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 R3/8
气接口, 气口 2	用于 12 mm 外径的气管
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PP
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢