

# 夹紧轴套 EAMH-50-5-C13.6-P

订货号: 1354092

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	50
安装位置	可选
最大转速	6000 1/min
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	0.39 kgmm <sup>2</sup>
产品重量	20 g
材料说明	RoHS 合规