

夹紧轴套

EAMH-86-11-C27.3-P

产品代号: 1354101

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------|------------------------|
| 尺寸 | 86 |
| 装配位置 | 任意 |
| 最高速度 | 5,000 1/min |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 质量惯性力矩 | 10.1 kgmm ² |
| 产品重量 | 119 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |