

双耳环 CRSG-M20X1,5

订货号: 13572

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---|
| 规格 | M20x1.5 |
| 安装位置 | 可选 |
| 基于标准 | ISO 8140 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 极高的耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 适用于锂离子电池生产 | 不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 环境温度 | -40 °C...150 °C |
| 产品重量 | 757.8 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 螺栓材料 | 高合金钢 |
| 双耳环材料 | 高合金钢 |
| 螺母材料 | 高合金钢 |
| 锁的材料 | 高合金钢 |