


气路条

VABM-C8-12E-G14-10-M1-L

产品代号: 1361869

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	12 mm
阀位的最大数量	10
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	0.6 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	5 Nm
产品重量	788 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金