


多管接头

KM-22-B

产品代号: 13694

FESTO



技术参数

特性	值
额定尺寸	4 mm
包装数量	1
工作压力 MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
工作压力	-0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
连接口的最大数量	22
气动连接	用于气管外径 3 mm 用于气管外径 4 mm 用于气管外径 6 mm
材料备注	符合 RoHS