


步进马达 EMMS-ST-87-S-S-G2

产品代号: 1370482

★ 核心产品范围

不带齿轮变速系统, 不带制动.

FESTO



技术参数

特性	值
环境温度	-10 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	0 - 85 %
符合标准	IEC 60034
绝缘防护等级	B
热量等级符合 EN 60034-1	B
额定等级符合 EN 60034-1	S1
防护等级	IP54
电接头系统	插头
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
额定工作电压 DC	48 V
马达保持转矩	2.5 Nm
最高速度	2,130 1/min
步进器角度(全步)	1.8 deg
步进马达的角度公差	±5 %
额定电机电流	9.5 A
电压系数, 相位	19 mV/min
线圈电阻相位	0.1 Ohm
线圈电感相位	0.45 mH
转子的重力惯性力矩	1 kgcm ²
断电时总的转动惯量	1 kgcm ²
产品重量	1,950 g
许用的轴向驱动轴负载	65 N
许用的径向轴负载	200 N
刹车保持扭矩	2 Nm