


# 比例介质阀

## VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4

产品代号: 1387298

FESTO



### 技术参数

特性	值
设计结构	气动驱动的夹管阀
驱动类型	气动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	G1/2
额定直径 DN	15
阀功能	2/2 常开, 单电控
流动方向	可反向
工作压力	0 ... 4 bar
过程阀的额定压力	10
差压	2.5 bar
爆裂压力	16 bar
过载压力	7.8 bar
复位类型	回弹性
先导类型	带外部控制
先导气口 1/2	G1/8
先导压力	1 ... 6.5 bar
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
最大粘度	4,000 mm <sup>2</sup> /s
介质温度	-5 ... 100 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
标准额定流量	12,800 l/min
切换时间, 打开	250 ms
切换时间, 关闭	250 ms
b 值	0.85
C 值	33.44 l/sbar
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4435
外壳盖的材料说明	高合金钢, 耐腐蚀
外壳罩的材质编号	1.4435
密封件的材料信息	FPM
材料信息, 截止元件	EPDM
产品重量	440 g
耐腐蚀等级 CRC	4
食品安全	按照制造商的声明