


# 端板组件 NEV-3DA/DB-NPT

产品代号: 13997

FESTO

用于集成安装于标准底座。



## 技术参数

特性	值
宽度	190 mm
工作压力	0 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
阀的安装方式	具有螺纹的
气动连接, 气口 1	NPT1-11 1/2
气动连接, 气口 3	NPT1-11 1/2
气动连接, 气口 5	NPT1-11 1/2