

插入式插座 MSSD-E

订货号: 14098

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	8 g
电气接口 1	直角式插座，方形设计，3 针，C 型
电气接口 2	螺纹端子
工作电压范围 DC	0 V...300 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
40°C 时的额定电流	6 A
电缆接头	Pg7
电缆直径	6 mm...8 mm
接口横截面	0.75 mm ²
防护等级	IP65
环境温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
外壳材料	加强型聚酰胺
外壳颜色	黑色
密封件材料	NBR