



# 气控阀

## VLHE-3-1/4-B

产品代号: 14330

FESTO

常闭式,安全启动阀,单独或与S系列气源处理装置一起使用.



### 技术参数

特性	值
设计结构	提动阀座
密封原则	软性
排气功能	可节流
手控装置	推
阀功能	3/2 常闭, 单电控
工作压力	2 ... 12 bar
标准额定流量	1,200 l/min
切换时间, 关闭	23 ms
切换时间, 打开	8 ms
材料备注	符合 RoHS
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	带通孔
装配位置	任意
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
额定尺寸	8 mm