


# 平行组件 EAMM-U-60-D40-67A-91-S1

产品代号: 1435249  
将被停止供应的产品

FESTO

适合于电驱动器。  
将停止供货的产品，  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
尺寸	60
装配位置	任意
减速比	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	26.7 kgmm <sup>2</sup>
无负载时的驱动扭矩	0.07 Nm
可传递扭矩	3 Nm
产品重量	1,190 g
接口代码，驱动器	D40B
接口代码，马达输入	67A
材料备注	符合 RoHS