

联轴器 EAMC-40-66-12-14

订货号: 1452803

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	12 mm
安装直径 2	14 mm
规格	40
标称长度	66 mm
安装位置	可选
最大转速	6500 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	42.3 kgmm ²
可传递的扭矩	21 Nm
产品重量	139 g
材料说明	RoHS 合规