


联轴器

EAMC-30-35-6-10

产品代号: 1453062

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------|-----------------------|
| 支架直径 1 | 6 mm |
| 支架直径2 | 10 mm |
| 尺寸 | 30 |
| 额定长度 | 35 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 最高速度 | 8,000 1/min |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C |
| 质量惯性力矩 | 6.1 kgmm ² |
| 可传递扭矩 | 7.5 Nm |
| 产品重量 | 45 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |