


# 轴向组件 EAMM-A-D32-67A

产品代号: 1454239  
将被停止供应的产品

适合于电驱动器。  
将停止供货的产品，  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
装配置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	6.5 Nm
产品重量	410 g
接口代码，驱动器	D32A D32B D32C
接口代码，马达输入	67A
材料备注	符合 RoHS