


倍力气缸

DNUT-100- -PPV-A-S6


产品代号: 14712

FESTO

两端位带气动可调缓冲机构
将停止供货, 截至日期2008



典型表现



技术参数

特性	值
行程	1 ... 300 mm
活塞直径	100 mm
基于标准	ISO 6431
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
装配位置	任何
工作模式	双作用
活塞杆末端	阳螺纹
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
Variants	耐热密封型, 温度达 150°C
工作压力	0.5 ... 8 bar
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-10 ... 150 °C
缓冲长度	30 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	8,442 N
6 bar时的理论作用力, 进程	8,992 N
安装类型	带附件
气动连接	G1/2
盖子的材料信息	压铸铝
密封件的材料信息	FPM
外壳的材料信息	锻造铝合金
活塞杆的材料信息	高合金钢