


# 累加计数器

## PZA-A-B

产品代号: 14992

FESTO



### 技术参数

特性	值
设计结构	采用气驱动的机械式顺序计数器
复位类型	按钮或气动信号
显示	6 位置
释放压力, 驱动单元	$0,2 \pm 0,1$ bar
释放压力, 回复	$0,15 \pm 0,1$ bar
响应压力, 驱动单元	$0,6 \pm 0,2$ bar
响应压力, 回复	$0,6 \pm 0,2$ bar
工作压力	2 ... 8 bar
最小复位压力	2 bar
最小脉冲长度, 驱动单元	10 ms
最小脉冲长度, 回复	180 ms
最小停顿周期, 驱动单元	15 ms
最小停顿周期, 回复	50 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	155 g
安装类型	带通孔
气动连接	M5
材料信息, 壳体	ABS