

# 气动定时器 PZVT-300-SEC

产品代号: 150239

FESTO



## 技术参数

特性	值
设计结构	采用气驱动的机械式顺序计数器
关闭压力	$\leq 0.1 \text{ bar}$
工作压力	2 ... 6 bar
开启压力	$\geq 1.6 \text{ bar}$
标准额定流量	50 l/min
可调延时	20 ... 300 s
设定精确度	$\pm 6 \text{ s}$
用以复位的停顿周期	$\geq 200 \text{ ms}$
重复精度, 时间设定	$\pm 3 \text{ s}$
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP54 带保护盖和面板框架 to IEC 60529
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	45 g
安装类型	前面板安装
气动连接	阴螺纹 M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	ABS