


编程电缆

KDI-SB202-BU9

产品代号: 150268

FESTO

Festo标准, 串接口电缆,从一个阀岛到Checkbox。



技术参数

特性	值
许用的电缆直径	4.5 ... 6.5 mm
装配位置	任意
工作电压范围 AC	<= 300 V
采用弹性电缆安装时的环境温度	-10 ... 80 °C
环境温度	-30 ... 80 °C
产品重量	181 g
电接口 1	直列式插座, M12, 4针
电接口 2	直列式插座, Sub-D, 9针
电缆结构	4x0,14
电缆长度	5 m
安装类型	夹子 带套筒螺母
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀镍
外壳的材料信息	PBT
电缆护套的材料信息	PUR
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀金