


接近开关 SIEN-4B-PS-K-L

订货号: 150362

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------|--|
| 符合标准 | EN 60947-5-2 |
| 认证 | RCM 商标 c UL us 认证 (OL) |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟电磁兼容性指令 |
| 额定工作距离 | 0.8 mm |
| 保证工作距离 | 0.64 mm |
| 换算系数 | 铝 = 0.4 不锈钢 St 18/8 = 0.7 铜 = 0.3 黄铜 = 0.4 钢 St 37 = 1.0 |
| 环境温度 | -25 °C...70 °C |
| 重复精度 | 0.04 mm |
| 开关输出 | PNP |
| 开关元件功能 | 常开触点 |
| 最大开关频率 | 3000 Hz |
| 最大开关频率, 直流 | 3000 Hz |
| 最大输出电流 | 200 mA |
| 电压降 | 2 V |
| 短路电流额定值 | 脉冲式 |
| 工作电压范围 DC | 10 V...30 V |
| 残余波纹 | 10 % |
| 空载电源电流 | 10 mA |
| 反极性保护 | 适用于所有电气连接 |
| 电气接口 | 3 芯 电缆 |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 电缆护套材料 | TPE-U(PUR) |
| 规格 | 4 mm |
| 安装方式 | 夹紧 齐平 |
| 产品重量 | 48 g |
| 外壳材料 | 高合金不锈钢 |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------|
| 开关状态指示 | 黄色 LED |
| 防护等级 | IP67 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 关于传感器选择的附加信息 | 具有标准感测距离 |
| 电气输出 | PNP |
| 传感器设计的选择 | 标准 |