

# 接近开关 SIEN-M12B-PS-S-L

订货号: 150403

FESTO



## 数据表

特性	值
符合标准	EN 60947-5-2
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
额定工作距离	2 mm
保证工作距离	1.62 mm
换算系数	铝 = 0.4 不锈钢 St 18/8 = 0.6 铜 = 0.3 黄铜 = 0.5 钢 St 37 = 1.0
环境温度	-25 °C...70 °C
恒定条件下的重复精度	0.1 mm
开关输出	PNP
开关元件功能	常开触点
迟滞	0.18 mm
最大开关频率	3000 Hz
最大输出电流	200 mA
电压降	2 V
电感式保护电路	集成
短路电流额定值	脉冲式
工作电压范围 DC	10 V...30 V
残余波纹	± 10%
空载电源电流	10 mA
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口	3 针 M12x1 插头
规格	M12x1
安装方式	通过锁紧螺母 齐平
产品重量	30 g

特性	值
外壳材料	黄铜 PBTP 镀镍
开关状态指示	黄色 LED
带移动电缆的环境温度	-5 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
关于传感器选择的附加信息	具有标准感测距离
电气输出	PNP
传感器设计的选择	标准