


接近开关 SMEO-1-S-LED-24-B

订货号: 150848

FESTO



数据表

特性	值
设计	方形结构
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
测得变量	位置
测量原理	舌簧式
环境温度	-20 °C...70 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式, 双极
开关元件功能	常开触点
打开时间	0.5 ms
最大输出电流	1 A
最大开关电容 AC	27 VA
最大开关电容 DC	27 W
短路电流额定值	否
过载保护	不可用
工作电压范围 AC	12 V...27 V
工作电压范围 DC	12 V...27 V
反极性保护	否
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 连接系统	M8x1, A·编码, 符合·EN·61076-2-104·标准
电气接口 1, 接口/线芯数	3
接口出口方向	同轴向
安装方式	带附件
安装位置	可选
产品重量	20 g
外壳颜色	黑色

特性	值
外壳材料	环氧树脂 PET 钢 压铸锌
开关状态指示	黄色 LED
带移动电缆的环境温度	-5 °C...70 °C
防护等级	IP67
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L