



接近开关

SME-1-S-24-B

产品代号: 150850

FESTO



技术参数

特性	值
设计	块状设计
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料备注	符合 RoHS
测定变量	位置
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-20 ... 70 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
开启时间	≤ 0.5 ms
最大切换频率	500 Hz
最大输出电流	1 A
最大接点容量 AC	27 VA
最大接点容量 DC	27 W
短路强度	否
过载承受能力	还不可获得
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
极性容错保护	否
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合 EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
接头的导线引出方向	轴向
安装类型	带附件
装配位置	任意
产品重量	45 g
壳体颜色	黑色
材料信息, 壳体	环氧树脂 PET 钢 钢, 镀锌 牙铸锌
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L