



接近开关 SME-1-S-LED-24-B

产品代号: 150851

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|----------------------------------|
| 设计 | 块状设计 |
| 授权 | RCM Mark |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 测定变量 | 位置 |
| 测量原则 | 舌簧磁铁 |
| 环境温度 | -20 ... 70 °C |
| 重复精度 | 0.2 mm |
| 开关输出 | 接触式, 双极性 |
| 切换元件功能 | 常开触点 |
| 开启时间 | ≤ 0.5 ms |
| 最大输出电流 | 1 A |
| 最大接点容量 AC | 27 VA |
| 最大接点容量 DC | 27 W |
| 短路强度 | 否 |
| 过载承受能力 | 还不可获得 |
| 工作电压范围 AC | 12 ... 27 V |
| 工作电压范围 DC | 12 ... 27 V |
| 极性容错保护 | 否 |
| 电气接口 1, 接口类型 | 插头 |
| 电气接口 1, 接口技术 | M8x1, A-编码, 符合 EN 61076-2-104 |
| 电气接口 1, 针脚/线的数量 | 3 |
| 接头的导线引出方向 | 轴向 |
| 安装类型 | 带附件 |
| 装配位置 | 任意 |
| 产品重量 | 45 g |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 材料信息, 壳体 | 环氧树脂 PET 钢 钢, 镀锌 牙铸锌 |
| 工作状态显示 | 黄色 LED |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 70 °C |
| 防护等级 | IP67 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |